

WALIZKOWY LASER PULSACYJNY

TCM

100W 200W 300W

Laser do czyszczenia Walizkowy TCM to innowacyjne i jedyne takie na rynku przenośne urządzenie zaprojektowane z myślą o wydajności, łatwości obsługi i bardzo łatwe w transporcie. Maszyna ta dostępna jest w wariantach 100W, 200W i 300W, co czyni ją wszechstronną do różnorodnych zastosowań czyszczących.

Do sterowania parametrami lasera jest używany bezprzewodowy Moduł z ekranem LCD

Laser TCM został zaprojektowany z myślą o bardzo łatwym przenoszeniu, co pozwala użytkownikom na wygodną pracę przy i przy wadze 28KG-30KG ułatwiony transport.

Model TCM jest szczególnie przystosowany do zadań czyszczenia na zewnątrz, zwłaszcza w miejscach o ograniczonym dostępie lub pracach wysokościowych.








Laser TCM skutecznie czyści praktycznie każdą powierzchnię i radzi sobie z szerokim zakresem zanieczyszczeń takich jak:

- Zabrudzenia
 - Rdza
 - Tłuszcz
 - Utlenienia
 - Farba
- Powłoki i materiały

Laser TCM spełnia złożone wymagania czyszczenia w przetwórstwie przemysłowym, zapewniając zwiększoną efektywność czyszczenia w porównaniu do tradycyjnych metod inwazyjnych lub produktów chemicznych.

Podsumowując, Laser walizkowy TCM reprezentuje znaczący postęp w technologii przenośnego czyszczenia, oferując skuteczne rozwiązania dla różnych potrzeb przemysłowych i pracy na zewnątrz. Jego funkcjonalność czyni go najlepiej zaprojektowanym narzędziem dla profesjonalistów w tej dziedzinie.





DANE TECHNICZNE

Model	TCM-100	TCM-200	TCM-300
Output mode	Pulse		
Laser	JPT		
Control system	Wireless control and program		
Average output power	100w	200W	300W
Max. pulse energy	1.5mJ	2mJ	2-15mJ
Pulse width	2-500ns	13-500ns	13-500ns
Type of cooling	Air cooling		
Output armor length	5m		
Max. power consumption	<450w	<1000w	<1000w
Whether anti-high reflection	Yes		
Operating temperature range	0-40°C		
Laser head weight	0.62kg	0.75kg	0.75kg
Cleaning machine size	619*469*291mm		960*470*455mm
N.W	28kg		30kg

Moduł bezprzewodowy z ekranem LCD



Moduł bezprzewodowy dla modeli TCM może jednocześnie zmieniać parametry lasera oraz ustawienia systemu skanowania. Użytkownik może zdalnie kontrolować laser. Zmieniać typ, długość skanowania, moc wyjściową lasera, częstotliwość, szerokość impulsu i inne parametry.

Modele TCM korzystają ze standardowego kabla i wtyczki gniazda 230V.